

Máquina **BISELADORA RECTILINEA**  
Marca **SKL GLASS**  
Modelo **PRISMA 100**



OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LITE. 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S  
Telf. 267-5165 Ce01: 999800377  
E-mail: [benaute\\_1020@hotmail.com](mailto:benaute_1020@hotmail.com)

**“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”**

## Datos Técnicos

Rango de Velocidad	0,3 – 6m/min
Tamaño min.de pieza de trabajo	30x30mm
Max. anchura del biselado	35mm
Espesor de vidrio	3~ 19mm
Grado del biselado	3 ~ 20°
Peso	5500Kg
Potencia	22Kw
Dimensión	7000 x 1500 x 2100mm



### LA POSICIÓN DE LAS RUEDAS DE BISELADO

No.	Nombre	Especificación	Cantidad	Observación
1,2	Rueda de diamante	$\Phi 80$ & $\phi 150$	1	
3	Rueda de diamante	$\phi 150$	1	Talón
4,5,6,	Rueda de la resina	$\phi 150$	3	
7,8,9	Rueda de fieltro	$\phi 130$	3	Pulido



**Descripción:**

- ✓ Esta máquina se utiliza para la molienda de bisel y el lado inferior de cristal en diferentes tamaños y espesor.
- ✓ Pulido basto, molienda fina, pulido de bisel y molturación del lado inferior se puede completar en un procesamiento
- ✓ Es fácil para la alimentación de husillo de rectificado en el todo y el uno y biselado ángulo de ajuste mientras se está cambiando el grosor del vidrio.
- ✓ Transportadores de entrada y salida adoptan correa de distribución que puede mejorar la estabilidad de la transmisión.
- ✓ El proceso puede ser continuo para la hoja de vidrio del mismo espesor.
- ✓ El brillo de la superficie de acabado será casi el mismo que el propio vidrio.
- ✓ Dos opciones: Pantalla digital, PLC.





OFICINA PRINCIPAL: PARCELA II MZ. K2, LITE 8 PARQUE INDUSTRIAL – V.E.S  
Tel. 267-5165 Ce01: 999800377

E-mail: [benaute\\_1020@hotmail.com](mailto:benaute_1020@hotmail.com)

**“NUEVOS TIEMPOS, NUEVAS TECNOLOGIAS”**

